


品番：EA986CK-125

品名：125mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/23 19:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1700ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------|---------|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅(mm) | φ125×40 |
| 全高(mm) | 165 | 耐荷重(kg) | 200 |
| プレートサイズ | 105×80mm | 取付ピッチ | 76×60mm |
| 穴径 | 9mm | 重量(g) | 1400 |
| 材質 | 金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: 弾性ソリッドゴム | | |
| ボールベアリング | | | |
| 長期耐久性 | | | |
| 高い耐荷重、高弾性によりスムーズかつ静かな走行で、キャスター跡がつきません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.