


品番：EA986CM-125

品名：125mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1700ページ		



仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	φ125×40
全高(mm)	165	耐荷重(kg)	200
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	1220
材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: 弾性ソリッドゴム		
ボールベアリング			
高い耐荷重、高弾性によりスムーズかつ静かな走行で、キャスター跡がつきません。			
長期耐久性			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.