品番: EA986CT-125

品名:125mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付)



販売価格	<b>5,900円</b> (税抜)/ 6,490円(税込)				
カタログ価 格	5,900円(税抜)/6,490円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 09:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0636ページ1700ページ1749ページ				















## 仕様

仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	φ125×38
全高(mm)	165	耐荷重(kg)	200
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	1260
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド		

ローラーベアリング

-40℃から+90℃までの耐熱

ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.