


品番：EA986CT-125

品名：125mm キャスター(自在/ポリアミドタイヤ/ブレーキ付)



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 21:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0626ページ1652ページ1701ページ		



仕様

仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	φ125×38
全高(mm)	165	耐荷重(kg)	200
プレートサイズ	105×80mm	取付ピッチ	76×60mm
穴径	9mm	重量(g)	1260
材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: ポリアミド		
ローラーベアリング			
-40℃から+90℃までの耐熱			
ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.