



品番：EA986DB-51

品名：6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)



販売価格	72,700円(税抜) / 79,970円(税込)		
カタログ価格	72,700円(税抜) / 79,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/08 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1671ページ		



積載範囲が調整でき、積載面は滑り止めゴムカバー付

仕様

積載均等耐荷重	6t(3t×2)	荷台サイズ	250×200mm
ベースサイズ	320×268×110(H)mm	ローラーサイズ	φ85×90mm
調整範囲	500~1440mm	重量	30kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー:ナイロン 連結棒:スチール		

ローラーベアリング

丈夫な溶接鋼構造

機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。

連結棒(スチール製)2本付で積載範囲が調整できます。

大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。

荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.