品番: EA986DB-52

品名:12.0tonトランスポートローラー(伸縮式)



販売価格	166,400円 (税抜)/ 183,040円(税込)				
カタログ価格	166,400円(税抜)/183,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/26 02:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1719ページ				









積載範囲が調整でき、積載面は滑り止めゴムカバー付

仕様

積載均等耐荷重	12t(6t×2)	荷台サイズ	350×200mm
ベースサイズ	420×268×110(H)mm	ローラーサイズ	φ85×90mm
調整範囲	720~1500mm	重量	38kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー:ナイロン 連結棒:スチール		

ローラーベアリング

丈夫な溶接鋼構造

機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。

連結棒(スチール製)2本付で積載範囲が調整できます。

大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。

荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.