

品番：EA986DB-563

品名：27.0ton トランスポートローラーセット



販売価格	212,000円(税抜) / 233,200円(税込)		
カタログ価格	212,000円(税抜) / 233,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 09:02現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1671ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能

仕様

〈セット内容〉	ハンドル付トランスポートローラー (EA986DB-56)+伸縮式トランスポートローラー(EA986DB-53)	積載均等耐荷重	27t(3t+12t×2)
ハンドル付トランスポートローラー仕様	積載均等荷重…3t 荷台サイズ…185×150mm ベースサイズ…300×200×104(H)mm ローラーサイズ…φ85×90mm 重量…15kg かじとりハンドル付 材質:本体:スチール、ローラー:ナイロン	伸縮式トランスポートローラー仕様	積載均等耐荷重…24t(12t×2) 調整範囲…850~1190mm 荷台サイズ…425×220mm ローラーサイズ…φ83×85mm 重量…88kg 材質:本体:スチール、ローラー:スチール

組み合わせて使うことで、より大きな荷物を運ぶことができます。

丈夫な溶接鋼構造

重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。

ハンドルにより手押し車のように簡単に引っ張ったり押ししたりすることができます。

大型のスチールローラーは非常に頑丈で重い荷物を積載した場合でも、スムーズな走行が可能です。

荷台は滑り止め付で荷物が滑りません

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.