


品番：EA986FB-3

品名：80mm/M12 キャスター(自在金具/ねじ式)




販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CAC7-080CBL
仕様	ねじ式自在キャスター	ねじサイズ(ピッチ)	M12×25mm(1.75)
車輪径×幅	80×24mm	取付高	104mm
耐荷重	56.1kg	材質	車輪:ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール ブラケット:SPHD
質量	390g		
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA986PT-803
	コメント	75x20mm/50kg ステンレス金具 M12

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

