


品番：EA986FB-7

品名：60mm/M12 キャスター-(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)



販売価格	2,410円(税抜)／2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜)／2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/06/21 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1726ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CAC7-060CBF
仕様	自在ストッパー付	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
ねじサイズ(ピッチ)	M12×25mm(1.75)	車輪径×幅	60×24mm
取付高(H)	83mm	耐荷重	51kg
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。			

代替品

	品番	EA986TG-38
	コメント	60x46mm/80kg ダブル車輪 M10x1.5

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.