


品番：EA986FB-8

品名：80mm/M12 キャスター-(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)



販売価格	2,730円(税抜)／3,003円(税込)			
カタログ価格	2,730円(税抜)／3,003円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/21 21:52現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1726ページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CAC7-080CBF
仕様	自在ストッパー付	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
ねじサイズ(ピッチ)	M12×25mm(1.75)	車輪径×幅	80×24mm
取付高(H)	104mm	耐荷重	56.1kg
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。			

代替品

	品番	EA986PT-814
	コメント	75x20mm/50kg ステンレス金具 M12

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.