品番: EA986GA-1

品名: 125mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)



販売価格	<b>5,860円</b> (税抜)/ 6,446円(税込)				
カタログ価格	5,860円(税抜)/6,446円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/26 04:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1735ページ				





Rolling resistance (転抵抗)

Cood

Operating noise (静音性)

Excellent

Floor surface preservation 床面熔離







静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

## 仕様

仕様	固定車輪	材質	金具:スチール、車輪:軟質ゴム
車輪径×幅	125×37.5mm	全高	150mm
耐熱温度	-25~80℃(+60℃を超えると耐荷重 が低下します)	耐荷重(kg)	50 (4km/h走行時)

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エアー入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

## 代替品



品番 EA986JA-125

**コメント** 125x37.5mm/100kg サイズは同じデス

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.