

品番：EA986GB-100

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
カタログ価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●● Good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在ストッパー無し	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 二層式ソリッドゴム
車輪径×幅	100×30mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	100kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品

--	--



品番 EA986HB-100

コメント 耐荷重:70kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.