

品番 : EA986GB-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,800円(税抜) / 6,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,800円(税抜) / 6,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/08 21:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1738ページ | | |



Rolling resistance (転がり抵抗)
■■■□ Good
Operating noise (静音性)
■■■□ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■□ Very good



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|-------|--------------------------------|-----|--|
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリットゴム |
| 車輪径×幅 | 100×30mm | 全高 | 125mm |
| 耐熱温度 | -25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。) | 耐荷重 | 100kg (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 65 ショアA | | |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986HB-100

コメント 耐荷重:70kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.