


品番 : EA986GE-50

品名 : 50mm キャスター(自在金具・差込型)




販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (走行抵抗)
★★★★ Very good
Operating noise (静音性)
★★★★ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
★★★★ Very good



硬度	C	C	B
----	---	---	---



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	φ 50×18
取付高(H)mm	69	耐荷重(kg)	40 (3km/h時)
固定ピンサイズ	φ 11×30.5mm	重量(g)	214
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム		

ボールベアリング

差込み型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

軽荷重タイプ

代替品

	<p>品番 EA986GF-50 コメント M10x30mm ねじ式</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.