


品番：EA986GE-50


品名：50mm キャスター(自在金具・差込型)



販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
Very good



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	φ50×18
取付高(H)mm	69	耐荷重(kg)	40 (3km/h時)
固定ピンサイズ	φ11×30.5mm	重量(g)	214
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム		

ボールベアリング

差込み型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

軽荷重タイプ

代替品

	<p>品番 EA986GF-50 コメント M10x30mm ねじ式</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.