

品番 : EA986GF-11

品名 : 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/04 12:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



硬度	C
騒音	C
転抵抗	B

Rolling resistance (転抵抗)  
■■■□ Very good  
■■□□ Satisfactory  
■□□□ Very good

Operating noise (騒音性)  
■■■□ Very good  
■■□□ Satisfactory  
■□□□ Very good

Floor surface preservation (床面保護)  
■■■□ Very good



タイヤ	ゴム
車輪	ソリッドゴム
ブレーキ	自在ブレーキ



リムは衝撃に強いナイロン製

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	φ50×18
取付高(H)mm	69	耐荷重(kg)	40 (3km/h時)
ねじサイズ	M10×30mm	ねじピッチ	1.5
重量(g)	230	耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では耐荷重が減少します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ボールベアリング

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

ねじ取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.