品番: EA986GF-50

品名:50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)



販売価格	2,640円(税抜)/2,904円(税込)				
カタログ価 格	2,640円(税抜)/2,904円(税込)				
在庫数	最新在庫: 37 (2025/11/08 00:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1735ページ				



















リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	φ50×18
取付高(H)mm	69	耐荷重(kg)	40 (3km/h時)
ねじサイズ	M10×30mm	ねじピッチ	1.5
重量(g)	206	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では耐荷重が 減少します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ボールベアリング

ねじ取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.