

品番：EA986GF-607

品名：75mm キャスター(自在金具・穴付)



販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/23 18:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Good

耐荷重  
75kg



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

#### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	耐熱温度	-20~60℃
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)	車輪径×幅	75×25mm
全高	98mm	耐荷重(kg)	75
取付穴径(mm)	11		
ボールベアリング			
軽荷重タイプ			
ボルト穴付き型			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.