

品番 : EA986GF-612

品名 : 125mm キャスター(自在金具・穴付)



販売価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
カタログ価格	4,610円(税抜) / 5,071円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 14:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (滾抵抗)
■■■ Very good
■■□ Good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■ Good

耐荷重
120kg



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	φ125×32mm
全高	158mm	耐荷重(kg)	120
取付穴径(mm)	13	耐熱温度	-20~60℃
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)		

ボールベアリング

ボルト穴付き型

軽荷重タイプ

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.