品番: EA986GF-612

品名: 125mm キャスター(自在金具·穴付)



販売価格	<b>4,610円</b> (税抜) / 5,071円(税込)				
カタログ価 格	4,610円(税抜)/5,071円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/12 04:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1735ページ				





Rolling resistance (标纸抗)

Very good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation (珠面架影





リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	φ125×32mm		
全高	158mm	耐荷重(kg)	120		
取付穴径(mm)	13	耐熱温度	-20~60℃		
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)				
ボールベアリング					
ボルト穴付き型					
軽荷重タイプ					
リムは衝撃に強いポリプロピレン製					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.