品番: EA986GF-705

品名:50mm キャスター(自在金具·穴付/ブレーキ付)



販売価格	2,060円 (税抜)/ 2,266円(税込)				
カタログ価 格	2,060円(税抜)/2,266円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 04:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1735ページ				





Rolling resistance (転链抗)

Very good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護





リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	φ50×19mm		
全高	69mm	耐荷重(kg)	50		
取付穴径(mm)	11	耐熱温度	-20~60℃		
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)				
ボールベアリング					
ボルト穴付き型					
軽荷重タイプ					
リムは衝撃に強いポリプロピレン製					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.