


品番：EA986GF-707

品名：75mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)



販売価格	2,610円(税抜)／2,871円(税込)		
カタログ価格	2,610円(税抜)／2,871円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/09 08:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Good



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-20～60℃
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)	車輪径×幅	75×25mm
全高	98mm	耐荷重(kg)	75
取付穴径(mm)	11		
ボールベアリング			
ボルト穴付き型			
軽荷重タイプ			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.