


品番：EA986GF-710

品名：100mm キャスター(自在金具・穴付/ブレーキ付)



販売価格	5,620円(税抜) / 6,182円(税込)		
カタログ価格	5,620円(税抜) / 6,182円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/07/09 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	φ100×32mm
全高	133mm	耐荷重(kg)	110
取付穴径(mm)	13	耐熱温度	-20~60℃
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)		
ボールベアリング			
軽荷重タイプ			
ボルト穴付き型			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.