品番: EA986GF-715

品名: 150mm キャスター(自在金具·穴付/ブレーキ付)



販売価格	<b>12,200円</b> (税抜)/13,420円(税込)				
カタログ価 格	12,200円(税抜)/13,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/12 04:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1735ページ				





Rolling resistance (転抵抗)

WHY good

Operating noise (肺音性)

WHO Good

Floor surface preservation (床面保護)





リムは衝撃に強いポリプロピレン製

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	φ150×32mm		
全高	182mm	耐荷重(kg)	110		
取付穴径(mm)	13	耐熱温度	-20~60°C		
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)				
ボールベアリング					
ボルト穴付き型					
軽荷重タイプ					
リムは衝撃に強いポリプロピレン製					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.