品番: EA986GF-75

品名: 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)



販売価格	3,160円(税抜)/3,476円(税込)				
カタログ価格	3,160円(税抜)/3,476円(税込)				
在庫数	最新在庫: 39 (2025/11/08 03:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1735ページ				



















リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	φ75×25
取付高(H)mm	98	耐荷重(kg)	60 (3km/h時)
ねじサイズ	M10×30mm	ねじピッチ	1.5
重量(g)	308	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では耐荷重が 減少します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ボールベアリング

ねじ取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.