品番: EA986GG-12

品名: 75mm キャスター(自在金具·ESD)



販売価格	2,770円(税抜)/3,047円(税込)					
カタログ価 格	2,770円(税抜)/3,047円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 04:06現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1736ページ					











導電性仕様の金具付キャスター

仕様							
仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅	75×25mm				
耐荷重	45kg(3km/h時)	全高	100mm				
重量	0.322kg	耐熱温度	-20~60℃(+30℃を超えると耐荷重 が低下します。)				
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ソリッドラバー	ボルト穴径	6.2mm				
ボールベアリング							
プレート取付け型							

リムは導電性のあるポリプロピレン製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

軽荷重タイプ

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

株式会社エスコ