品番: EA986GG-14

品名: 100mm キャスター(自在金具·ESD)



販売価格	5,370円 (税抜)/ 5,907円(税込)					
カタログ価格	5,370円(税抜)/5,907円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/12 04:09現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1736ページ					



軽荷重タイプ

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。









導電性仕様の金具付キャスター

仕様

1110						
仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅	100×32mm			
耐荷重	80kg	全高	136mm			
重量	0.739kg	耐熱温度	-20~60℃(+30℃を超えると耐荷重 が低下します。)			
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ソリッドラバー	ボルト穴径	6.2mm			
ボールベアリング						
プレート取付け型						
リムは導電性のあるポリプロピレン製						
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具						

株式会社エスコ