品番: EA986GG-24

品名: 100mm キャスター(自在金具·ESD/プレーキ付)



販売価格	7,080円(税抜)/7,788円(税込)				
カタログ価 格	7,080円(税抜)/7,788円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/26 05:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				











導電性仕様の金具付キャスター

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	100×32mm		
耐荷重	80kg	全高	136mm		
重量	0.851kg	耐熱温度	-20~60℃(+30℃を超えると耐荷重 が低下します。)		
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ソリッドラバー	耐荷重	82.5kg(3km/h時)		
ボルト穴径	6.2mm				
ボールベアリング					

プレート取付け型

リムは導電性のあるポリプロピレン製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

軽荷重タイプ

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.