




品番：EA986GG-4

品名：100mm キャスター(固定金具・ESD)



販売価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
カタログ価格	4,720円(税抜) / 5,192円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



導電性仕様の金具付キャスター

仕様

用途	半導体・電子部品工場、精密機器の搬送に	仕様	固定車輪
車輪径×幅	100×32mm	全高	136mm
ボルト穴径	8.5mm	ボルト穴間距離	75×45/61×51mm
プレートサイズ	90×66mm	耐熱温度	-20~60℃(30℃を超えると耐荷重が低下します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	82.5kg(3km/h時)
重量	0.592kg	材質	金具: スチールプレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ 車輪: ソリッドゴム リム: 耐衝撃・導電性のある高品質ポリプロピレン
電気伝導率(抵抗)	10 ⁴ Ω以下		

ESD

ボールベアリングが採用されており、軽い力でスムーズに動き出し、耐久性にも優れています。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

走行時の音が静かで、床を保護しながらスムーズに移動できます。

プレート取付け型

軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.