品番: EA986GG-4

品名: 100mm キャスター(固定金具·ESD)



販売価格	4,770円(税抜)/ 5,247円(税込)				
カタログ価格	4,770円(税抜)/5,247円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/26 07:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				











導電性仕様の金具付キャスター

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	100×32mm
耐荷重	80kg	全高	136mm
重量	0.592kg	耐熱温度	-20~60℃(+30℃を超えると耐荷重 が低下します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ソリッドラバー	耐荷重	82.5kg(3km/h時)
ボルト穴径	6.2mm		
ボールベアリング			

プレート取付け型

軽荷重タイプ

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.