品番: EA986GH-1

品名:50mm キャスター(自在金具・後輪プレーキ付)



| 販売価格 | 2,210円 (税抜)/ 2,431円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 2,210円(税抜)/2,431円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/06 16:11現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1736ページ | | | | |





















リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |
|---------|----------------------------------|-----------|---|
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。) | 車輪径×幅(mm) | 50×18 |
| 全高(mm) | 71 | 軸幅 | 22.5mm |
| 耐荷重(kg) | 40 (3km/h時) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 重量(g) | 260 | ボルト穴径 | 6.2mm |

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.