


品番：EA986GH-2

品名：75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)





| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,610円(税抜) / 2,871円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,610円(税抜) / 2,871円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2025/07/15 00:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1736ページ | | |



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Good
Operating noise (静音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Very good



硬度 騒音 転抵抗
D B B



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|---|
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム |
| 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | 車輪径×幅(mm) | 75×25 |
| 全高(mm) | 100 | 耐荷重(kg) | 60 (3km/h時) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 重量(g) | 370 |
| ボールベアリング | | | |
| プレート取付け型 | | | |
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | | | |
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | | | |
| オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。 | | | |
| 軽荷重タイプ | | | |

軸幅

30mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.