品番: EA986GH-50

品名:50mm キャスター(自在金具)



販売価格	1,790円 (税抜)/ 1,969円(税込)				
カタログ価 格	1,790円(税抜)/1,969円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/15 01:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				



















リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)	車輪径×幅(mm)	50×18
全高(mm)	71	軸幅	22.5mm
耐荷重(kg)	40 (3km/h時)	タイヤ硬度	80 ショアA
重量(g)	240		

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.