品番: EA986GL-24

品名: 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)



販売価格	<b>28,600円</b> (税抜)/31,460円(税込)				
カタログ価 格	28,600円(税抜)/31,460円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/11 22:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				











## 耐熱性に優れています

## 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25℃~200℃			
材質	金具:スチール、 車輪:耐熱ソリッドゴム	車輪径×幅	200×50mm			
全高	235mm	耐荷重(kg)	180			
ローラーベアリング						
プレート取付け型						
軽荷重タイプ						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.