


品番：EA986GN-1

品名：50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,590円(税抜) / 5,049円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,590円(税抜) / 5,049円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/06/22 13:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1693ページ | | |



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

| | | | |
|---------|--|-----------|------------------------------|
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅 | 50×(19×2)mm |
| 全高 | 71mm | 偏心(オフセット) | 31mm |
| 取付穴径 | 6.2mm | ボルト穴間距離 | 48(38)×48(38)mm |
| プレートサイズ | 60×60mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 85ショアA | 耐荷重 | 80kg(3km/h時) |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) | 重量 | 314g |

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。

ボールベアリング

プレート取付け型

合成糸ガード付き

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.