

品番：EA986GN-2

品名：75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)



販売価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Good



硬度 | 騒音 | 転抵抗  
C | C | B



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: サーマプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)	車輪径×幅(mm)	75×(25×2)
全高(mm)	101	軸幅	31mm
耐荷重(kg)	100 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	670		
ボールベアリング			
プレート取付け型			
自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
軽荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

