


品番：EA986GN-2

品名：75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)



販売価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 14:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	75×(25×2)mm
全高	101mm	偏心(オフセット)	34mm
取付穴径	6.2mm	ボルト穴間距離	46(40)×46(40)mm
プレートサイズ	60×60mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	85ショアA	耐荷重	100kg(3km/h時)
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)	重量	670g

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。

ボールベアリング

プレート取付け型

合成糸ガード付き

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.