



品番：EA986GN-50

品名：50mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜) / 4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/06/22 13:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在ブレーキ無	車輪径×幅	50×(19×2)mm
全高	71mm	偏心(オフセット)	31mm
取付穴径	6.2mm	ボルト穴間距離	48(38)×48(38)mm
プレートサイズ	60×60mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	85ショアA	耐荷重	80kg(3km/h時)
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)	重量	265g

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。

ボールベアリング

プレート取付け型

合成糸ガード付き

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.