品番: EA986GP-12

品名: 125mm キャスター(自在金具)



| 販売価格 | 7,140円(税抜) / 7,854円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 7,140円(税抜)/7,854円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/12 05:40現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1737ページ | | | | |











柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

仕様

| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 材質 | 金具:スチール 車輪:ソフトゴム | | | |
|--------------------------------|---------------|-----|---------------------|--|--|--|
| 車輪径×幅 | 125×40mm | 全高 | 150mm | | | |
| 耐熱温度 | −25~80°C | 耐荷重 | 150kg | | | |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | | | | | | |
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | | | | | | |
| 車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです | | | | | | |
| プレート取付け型 | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.