

品番：EA986GP-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ホイルカバー付)



販売価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
カタログ価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/17 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Good



硬度	騒音	転がり抵抗
C	C	B

ボールベアリング
 ボールベアリングは高速度・高負荷・ハイ
 スピードでの使用に適しています。
 且つ摩擦的に非効率な必要とする
 潤滑剤をオイルに交換する必要があります。



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: サーマプラスチックラバー (TPE) リム: ポリプロピレン
車輪径×幅(mm)	125×32	全高(mm)	161
軸幅	36mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
耐荷重(kg)	120 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	571		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

プレート取付け型

耐薬品性

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.