

品番 : EA986GQ-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ホールカバー付)



販売価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
カタログ価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/12/16 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	B



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) リム:ポリプロピレン
車輪径×幅(mm)	100×32	全高(mm)	136
軸幅	36mm	耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)
耐荷重(kg)	110 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	680		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

耐薬品性

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.