

品番：EA986GQ-125

品名：125mm キャスター(自在金具・ホイルカバー付)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/13 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●● Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●● Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●● Good



硬度	騒音	転がり抵抗
C	C	B

ボールベアリング  
 ボールベアリングは高負荷・高速での使用に耐えられるボールベアリング仕様です。また、静音性に優れています。また、衝撃に強いポリプロピレン製の車輪が特徴です。  
 スチールボールの内径、ボール径、ボール径を調整し、摩擦が変化する多く、このリングがグリスが注入されています。



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: サーマプラスチックラバー (TPE) リム: ポリプロピレン
車輪径×幅(mm)	125×32	全高(mm)	161
軸幅	36mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
耐荷重(kg)	120 (3km/h時)	タイヤ硬度	85 ショアA
重量(g)	759		

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています
- 床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です
- リムは衝撃に強いポリプロピレン製
- 耐薬品性
- プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.