

品番：EA986GQ-150

品名：150mm キャスター(自在金具・ボールカバ-付)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/13 03:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●● Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●● Good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	B



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具: スチール 車輪: サーマプラスチックラバー (TPE) リム: ポリプロピレン
車輪径×幅	150×32mm	全高	185mm
軸幅	33mm	耐荷重	110kg
耐熱温度	-20~60℃		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています			
床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

