


品番：EA986GQ-2

品名：100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)



販売価格	7,570円(税抜) / 8,327円(税込)		
カタログ価格	7,570円(税抜) / 8,327円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/24 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	100×32mm
全高	136mm	偏心(オフセット)	40mm
ボルト穴径	8.5mm	ボルト穴間距離	75(61)×51(45)mm
プレートサイズ	90×66mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	85 ショアA	耐荷重	110kg(3km/h時)
重量	約0.8kg	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: サーモプラスチックラバー (TPE) リム: ポリプロピレン

床に走行跡を残しにくく、静かに走行可能です

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

耐薬品性

合成糸ガード付き

プレート取付け型

軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.