品番: EA986GR-50

品名:50mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	2,380円 (税抜)/2,618円(税込)				
カタログ価 格	2,380円(税抜)/2,618円(税込)				
在庫数	最新在庫: 12 (2025/11/10 03:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1741ページ				



















ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	50×(18×2)		
全高(mm)	71	耐荷重(kg)	80		
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	237	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ナイロン6		
プレーンベアリング					

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製

軽荷重タイプ

代替品

品番 EA986GN-50



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.