


品番：EA986GR-75

品名：75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)



販売価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
カタログ価格	4,030円(税抜) / 4,433円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/22 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	75×(23×2)mm
全高	101mm	偏心(オフセット)	34mm
ボルト穴間距離	46(40)×46(40)mm	プレートサイズ	60×60mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70 ショアD
耐荷重	100kg(3km/h時)	重量	459g
材質	金具:スチール (プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6		

プレーンベアリング

自在旋回部にボールベアリング仕様の自在取付け金具


ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製

多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。

プレス式回転ヘッド

軽荷重タイプ

代替品

	<p>品番 EA986GN-75 コメント</p>
---	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.