

品番 : EA986GS-50


品名 : 50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/17 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)  
評価基準: Excellent  
Operating noise (静音性)  
評価基準: Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
評価基準: Satisfactory



硬度	騒音	軽抵抗
A	E	A



ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	50×(18×2)
全高(mm)	71	耐荷重(kg)	80
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	286	材質	本体:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

プレーンベアリング

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製

軽荷重タイプ

代替品



品番 EA986GN-1  
コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.