品番: EA986H-1

品名: 80mm キャスター(固定金具)



販売価格	3,510円 (税抜)/3,861円(税込)				
カタログ価 格	3,510円(税抜)/3,861円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 20:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				





Rolling resistance (标组抗)

Gatisfactory

Operating noise (排音性)

Wey good

Floor surface preservation (床面保護)





リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-25~80℃		
材質	金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	80×25mm		
全高	102mm	耐荷重(kg)	50		
軸径	12mm	ボス幅	35mm		
ローラーベアリング					
プレート取付け型					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.