品番: EA986H-21

品名: 80mm キャスター(自在金具/プレーキ付)



販売価格	<b>6,040円</b> (税抜)/ 6,644円(税込)				
カタログ価 格	6,040円(税抜)/6,644円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/08 20:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1736ページ				





Rolling resistance (标报抗)

Operating noise (跨音性)

Operating noise (李元年)





リムは頑丈なスチール製

## 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25~80℃		
材質	金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	80×25mm		
全高	102mm	耐荷重(kg)	50		
軸径	12mm	ボス幅	35mm		
ローラーベアリング					
プレート取付け型					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.