



品番：EA986HA-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/02 21:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1689ページ | | |



リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|---------|---|---------|------------|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 125×37.5mm |
| 全高 | 150mm | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 耐荷重 | 100kg(4km/h時) | 重量 | 1162g |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム | | |

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

代替品



品番 EA986H-3

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.